

Garant**DC. T 11T302, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 11T302 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui