

**Garant****DC.T 11T304, Rūšis: HB7010-1**

### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260359 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197780546   |
| Produktų klasė   | 21G             |

### Aprašymas

DC.T 11T304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

### Techninis aprašymas

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kampo spindulys        | 0,4 mm             |
| Kietlydinys            | HB7010-1           |
| Drožlialaužis          | SS                 |
| Pagrindinis naudojimas | P                  |
| Pastūma f              | 0,05 - 0,2 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos        | nepertraukiamas    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 150 - 500 m/min                   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,2 - 1,5 mm                      |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnasis apdirbimas              |
| Ašmenys                                       | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | DCMT 11T304                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 2                                 |
| Tolerancija                                   | M                                 |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |