

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui