

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui