

**Garant****DC.T 070204, Rūšis: HB7010-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260452 HB7010-1
GTIN	4045197780577
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 070204 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kietlydinys	HB7010-1

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui