

Garant**DC.T 11T302, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T302 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui