

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui