

Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui