

**Garant****SC. T 09T304, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SC. T 09T304 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui