

Garant**SC.T 120404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB7010-1
GTIN	4045197780652
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui