

**Garant****SC.T 120408, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260766 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197780669   |
| Produktų klasė   | 21G             |

## Aprašymas

SC.T 120408 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

## Techninis aprašymas

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 440 m/min   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 2,5 mm      |
| Kietlydinys                                   | HB7010-1          |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas   |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm            |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                 |
| Pastūma $f$                                   | 0,1 - 0,3 mm/aps, |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Drožlialaužis                             | SM                                |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | rupusis apdirbimas                |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 120408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4                                 |
| Tolerancija                               | M                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |