

**Garant****TCMT 110202, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 110202 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui