

**Garant****TCMT 16T304, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SS

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui