

Garant**TC. T 110204, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC. T 110204 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui