

**Garant****TC.T 16T304, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

TC.T 16T304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui