

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui