

Garant**VBMT 160408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui