

Garant**VB. T 110304, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui