

Garant**VB. T 160408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB7010-1
GTIN	4045197780812
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui