

**Garant****VC.T 160404, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VC.T 160404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

## Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui