

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui