

**Garant****VC.T 110304, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261454 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197780867   |
| Produktų klasė   | 21G             |

## Aprašymas

VC.T 110304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

## Techninis aprašymas

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$     | 0,5 - 2,5 mm      |
| Kietlydinys            | HB7010-1          |
| Pjovimo sąlygos        | nepertraukiamas   |
| Pagrindinis naudojimas | P                 |
| Drožlialaužis          | SM                |
| Pastūma $f$            | 0,1 - 0,3 mm/aps, |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 440 m/min                   |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnūs apdirbimas         |
| Ašmenys                                       | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | VCMT 110304                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 2                                 |
| Tolerancija                                   | M                                 |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |