

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SM

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui