

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 10/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	10 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	6 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L	120 mm
Koto plotis p	10 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 4

279815 4

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500