

uvex**Suvarstomi aulinukai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3, Batų dydis EU: 37**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	092136 37
GTIN	4031101609683
Produktų klasė	04V

Aprašymas

Modelis:

Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.

- **Distance Mesh pamušalo medžiaga.**
- **100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.**
- **Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.**
- **PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.**
- **Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai su vandeniui nepralaidžia, visiškai uždaromis poromis lygia oda. Su nemetaliniu, nuo pradūrimo apsaugančiu įdėklu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Vidinio pamušalo medžiaga	Distance Mesh
Batų dydis EU	37
Apsaugos klasė	S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Spalva	juoda/oranžinė
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Nepraduriami	tekstilin.
Serija	uvex 2
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai