

Garant**eco atpjovimo peilio laikiklis Tipas 1, Modelis: RL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

319140 RL

GTIN

4045197781055

Produktų klasė

31V

Aprašymas**Modelis:**

Siauros konstrukcijos, 4 modeliai ir montuojama pasukus 180° standartiniame aukštyje arba virš galvos. Optimalus įrankių derinys nupjovimo operacijoms tarp arba arti pagrindinio ir priešpriešinio suklio, kai detalė išsikišusi minimaliai.

Paskirtis:

Naudojama radialinėms revolverinėms galvutėms ir tekinimo frezavimo centruose. eco atpjovimo peilių tvirtinimui Nr. 273864 – 273866, Nr. 273562 ir 273564.

Pastaba:

Šoninis aušinimo skysčio padavimas eco atpjovimo peiliams.
Modelis RR ir LR, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273864 naudoti. Modelis RL ir LL, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273865 naudoti. Modelis RR ir LL, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273866 naudoti.
Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.
Peiliai 273562 ir 273564 gali būti naudojami tik su laikikliais RR ir LL.

Techninis aprašymasSpindulys R₂

50 mm

Aukštis H₁

14,5 mm

Spindulys R ₁	117 mm
Plotis B	67 mm
Modelis	RL
Aukštis H ₂	65 mm
Produkto rūšis	Atpjovimo peilio laikiklis