


Garant**eco atpjovimo peilio laikiklis Varioline Tipas 1, Modelis: RR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319145 RR
GTIN	4045197781123
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Siauros konstrukcijos, 4 modeliai ir montuojama pasukus 180° standartiniame aukštyje arba virš galvos. Optimalus įrankių derinys nupjovimo operacijoms tarp arba arti pagrindinio ir priešpriešinio suklio, kai detalė išsikišusi minimaliai.

Paskirtis:

Naudojama radialinėms revolverinėms galvutėms ir tekinimo frezavimo centruose. eco atpjovimo peilių tvirtinimui Nr. 273864 – 273866, Nr. 273562 ir 273564.

Pastaba:

Šoninis aušinimo skysčio padavimas eco atpjovimo peiliams.

Modelis RR ir LR, skirtas įpjovimo peiliui 273864 naudoti. Modelis RL ir LL, skirtas įpjovimo peiliui 273865 naudoti. Modelius RR ir LL įpjovimo peiliui žr. Nr. 273866.

Tinkamus spaustukus galima užsakyti Nr. 279841 2, o tinkamus varžtus – Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.

Plotis B: 65 mm

Aukštis H₁: 14,5 mm

Aukštis H₂: 61 mm

Spindulys R₁: 95 mm

Techninis aprašymas

Plotis B	65 mm
Aukštis H ₁	14,5 mm
Spindulys R ₁	95 mm
Modelis	RR
Aukštis H ₂	61 mm
Produkto rūšis	Atpjovimo peilio laikiklis