



Greitaeigis suklys tipas 625S kompaktiškas, siauras, SK 40, Sūkių skaičius: 50000min-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	358815 50000
GTIN	2050001869906
Produktų klasė	33I

Aprašymas

Modelis:

Oru varomas greitaeigis suklys, priklausomai nuo modelio pastovus sūkių skaičius, taip pat ir prie apkrovų, siekia 25000– 65 000 aps./min. Galia iki 1kW.

Privalumai:

- Didesnis apdirbimo greitis su mažesniais įrankiais.
- Tausoja stakles – greitį sukuria greitaeigis suklys – staklių suklys stovi.
- Galimas nenutrūkstamas darbas, nes yra integruotas oro aušinimas. Jokių prastovų.
- Ilgiau tarnaujantys įrankiai.
- Labai gera įrankių paviršiaus kokybė – mažiau papildomo darbo.

Paskirtis:

Greitaeigiai sukliai padidina pjovimo ir pastūmos greičius. Geriausiai tinka įrankiams su mažu skersmeniu (6 mm).

Tiekimo sudėtis:

Greitaeigis suklys, spyruoklinė įvorė, užveržimo veržlė, raktas, aklė, oro filtras, prijungimo žarna.

Priedai pasirinktinai:

Įrankių keitimo antdėklas automatiniam keitimui. Reikalingas tik **išoriniam** oro padavimui – pagal užklausą.

Pastaba:

Naudokite sausą, švarų suspaustą orą, maždaug 6,2 bar.
daugiau suklių pagal užklausą: visi standartiniai kotai, skirtingos produktyvumo klasės ir sūkių skaičiai.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	25 mm
-----------------	-------

Koto ilgis L ₁	55 mm
Išorinis Ø D	57,15 mm
Sūkių skaičius	50000 min ⁻¹
Iškyšos ilgis A	169 mm
Tipas	625S
Pjovimo technika	HSC
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	DIN 69893
Produkto rūšis	Greitaeigis suklys