



## Greitaeigis suklys tipas 625 kompaktiškas, HSK-A 63, Sūkių skaičius: 40000min<sup>-1</sup>



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	358865 40000
GTIN	2050001870049
Produktų klasė	33I

### Aprašymas

#### Modelis:

Oru varomas greitaeigis suklys, priklausomai nuo modelio pastovus sūkių skaičius, taip pat ir prie apkrovų, siekia 25000– 65 000 aps./min. Galia iki 1kW.

#### Privalumai:

- Didesnis apdirbimo greitis su mažesniais įrankiais.
- Tausoja stakles – greitį sukuria greitaeigis suklys – staklių suklys stovi.
- Galimas nenutrūkstamas darbas, nes yra integruotas oro aušinimas. Jokių prastovų.
- Ilgiau tarnaujantys įrankiai.
- Labai gera įrankių paviršiaus kokybė – mažiau papildomo darbo.

#### Paskirtis:

Greitaeigiai sukliai padidina pjovimo ir pastūmos greičius. Geriausiai tinka įrankiams su mažu skersmeniu (6 mm).

#### Tiekimo sudėtis:

Greitaeigis suklys, spyruoklinė įvorė, užveržimo veržlė, raktas, aklė, oro filtras, prijungimo žarna.

#### Priedai pasirinktinai:

Įrankių keitimo antdėklas automatiniam keitimui. Reikalingas tik **išoriniam** oro padavimui – pagal užklausą.

#### Pastaba:

Naudokite sausą, švarų suspaustą orą, maždaug 6,2 bar.  
daugiau suklių pagal užklausą: visi standartiniai kotai, skirtingos produktyvumo klasės ir sūkių skaičiai.

### Techninis aprašymas

Sūkių skaičius	40000 min <sup>-1</sup>
Išorinis Ø D	57,15 mm
Bendras ilgis L	22 mm
Iškyšos ilgis A	154 mm
Tipas	625
Pjovimo technika	HSC
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	DIN 69893
Produkto rūšis	Greitaeigis suklys