

ELTEN**Juodi / raudoni suvarstomi aulinukai SANDER PRO ESD, S3, Batų dydis EU: 40**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	092248 40
GTIN	4030839255070
Produktų klasė	09P

Aprašymas

Modelis:

TRAINERS serijos apsauginiai batai.

- **Orui pralaidus tekstilinis pamušalas.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO black.**
- **TPU/PU padai TRAINERS, neslidūs.**
- **TPU dangalas saugo viršaus medžiagą.**
- **Modelis be metalo ir odos.**
- **Apsauginiai atšvaitai.**
- **ESD modelis.**
- **Viršutinė dalis iš vandeniui nepralaidaus mikropluošto Fashmo™ ir vandeniui nepralaidžios medžiagos CORDURA®. Neperpučiama ir neperšlampama, atspari nešvarumams, įplyšimams ir dilimui, pralaidi orui.**
- **Uždaras, paminkštintas liežuvis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 38 – 47.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilė

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

su atšvaitais (geras matomumas)	taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Apsaugos klasė	S3
Spalva	juoda/raudona
Nepraduriami	tekstilė
Batų dydis EU	40
Viršutinė medžiaga	Cordura®
Serija	SANDER
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai