



Juodi suvirintojo aulinukai CARL HI, S3, Batų dydis EU: 41



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092255 41
GTIN	4030839210444
Produktų klasė	09P

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo auliniai batai su geriausiomis terminėmis savybėmis. Atsparus karščiui iki 200 °C, trumpą laiką atlaiko 300 °C šaltį.

- **Viršutinis sluoksnis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Odinis vidus.**
- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą Basic grey.**
- **Antistatiniai Softvlies vidpadžiai.**
- **Stambaus protektoriaus gumos / PU padai SAFETY-GRIP.**
- **PU priekio apsauga.**
- **Karščiui atsparios siūlės.**
- **Greitas užsegimas patogiam pasiruošimui.**
- **Paminkštinti aulai saugo nuo kibirkščių.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 39 – 48.

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: Plienas

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C
Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Batų dydis EU	41
Apsaugos klasė	S3
Vidinio pamušalo medžiaga	Oda
Pado medžiaga	Guma/PU
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Nepraduriami	Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Spalva	juoda
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Serija	CARL
Lytis	Vyriškas modelis
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai