



Juodi suvirintojo aulinukai CARL HI, S3, Batų dydis EU: 48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092255 48
GTIN	4030839210512
Produktų klasė	09P

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo auliniai batai su geriausiomis terminėmis savybėmis. Atsparus karščiui iki 200 °C, trumpą laiką atlaiko 300 °C šaltį.

- **Viršutinis sluoksnis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Odinis vidus.**
- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą Basic grey.**
- **Antistatiniai Softvlies vidpadžiai.**
- **Stambaus protektoriaus gumos / PU padai SAFETY-GRIP.**
- **PU priekio apsauga.**
- **Karščiui atsparios siūlės.**
- **Greitas užsegimas patogiam pasiruošimui.**
- **Paminkštinti aulai saugo nuo kibirkščių.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 39 – 48.

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: Plienas

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C
Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Pado medžiaga	Guma/PU
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Apsaugos klasė	S3
Nepraduriami	Plienas
Spalva	juoda
Batų dydis EU	48
Vidinio pamušalo medžiaga	Oda
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Serija	CARL
Lytis	Vyriškas modelis
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai