

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 13,8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122385 13,8
GTIN	4045197389190
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija** - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja. Tiesi pagrindinė pjovimo briauna** su šiek tiek užapvalintomis briaunomis ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	60 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	13,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Bendras ilgis L	107 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	39,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Modelis	4xD
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	245 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		