



## Suvirintojo aulinukai antracito spalvos VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, Batų dydis EU: 38



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	092812 38
GTIN	4044348460511
Produktų klasė	09C

### Aprašas

#### Aprašymas:

Apsauginiai batai iš minkštos lygios odos su plačiu padu, **atsparūs karščiui** iki maždaug 220°C.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Patogus vidpadis ERGO-COOL su ventiliacijos struktūra, užtikrinančia optimalų komfortą ir pralaidumą orui.**
- **Perbunan VX padas.**
- **Nedylantys ir neslystantys.**
- **Labai atsparūs įpjovimams ir mechaniniam poveikiui.**

Suvirintojo aulinukai VX 7380 Perbunan ypač sunkioms darbo sąlygoms. Lietvamzdžių sistema karštų skysčių nutekėjimui.

- **Uždaras liežuvis.**
- **Padas Perbunan VX ESD, antracito spalvos.**
- **SECURA VARIO® kulno amortizatorius.**
- **Natūralios odos vidus.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

#### Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### Pastaba:

Sandėlyje turime ES 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti ES dydžius 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD  
 electrical insulation: EGB/ESD  
 sähkøeristys: EGB/ESD  
 Isolation électrique: ZED/ESD  
 Elektromos szigetelés: EGB/ESD  
 Isolamento elettrico: EGB/ESD  
 Apsaugos klasė: S2  
 Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis  
 pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C °C  
 Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

## Techninis aprašymas

Vidinio pamušalo medžiaga	Natūrali oda
Pado medžiaga	Perbunan VX
Viršutinė medžiaga	lygi oda
Spalva	juoda
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
neslystantis	taip
Apsaugos klasė	S2
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C °C
Batų dydis EU	38
atspari įpjovimams	taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Serija	VX 7000
Savybė	Vario® slopinimas
Lytis	Vyriškas modelis
elektros izoliacija	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai