



Suvirintojo aulinukai antracito spalvos VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, Batų dydis EU: 43



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092812 43
GTIN	4044348342923
Produktų klasė	09C

Aprašas

Aprašymas:

Apsauginiai batai iš minkštos lygios odos su plačiu padu, **atsparūs karščiui** iki maždaug 220°C.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Patogus vidpadis ERGO-COOL su ventiliacijos struktūra, užtikrinančia optimalų komfortą ir pralaidumą orui.**
- **Perbunan VX padas.**
- **Nedylantys ir neslystantys.**
- **Labai atsparūs įpjovimams ir mechaniniam poveikiui.**

Suvirintojo aulinukai VX 7380 Perbunan ypač sunkioms darbo sąlygoms. Lietvamzdžių sistema karštų skysčių nutekėjimui.

- **Uždaras liežuvis.**
- **Padas Perbunan VX ESD, antracito spalvos.**
- **SECURA VARIO® kulno amortizatorius.**
- **Natūralios odos vidus.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Pastaba:

Sandėlyje turime ES 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti ES dydžius 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S2

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C °C

Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Techninis aprašymas

atspari įpjovimams	taip
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C °C
Vidinio pamušalo medžiaga	Natūrali oda
Batų dydis EU	43
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Spalva	juoda
Apsaugos klasė	S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Viršutinė medžiaga	lygi oda
Pado medžiaga	Perbunan VX
neslystantis	taip
Serija	VX 7000
Savybė	Vario® slopinimas
Lytis	Vyriškas modelis
elektros izoliacija	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai