

**Kilpinis varžtas / veržlė SEB, Sriegio Ø: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086467 M8
GTIN	2050001857378
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti 360° pasukami varžtai, raudonai dažyti.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Keliamoji galia WLL SF 5:1: 0,4 t

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 0,5 t

Sriegio ilgis L: 14 mm

Atstumas tarp kiaurymių x: 20 mm

Vidinis Ø žiedas A: 30 mm

Išorinis Ø žiedas B: 34 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø žiedas B	34 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	60 mm
Modelis	sukiojamas

Matmuo D	57 mm
Vidinis Ø žiedas A	30 mm
Leistinoji apkrova	0,3 t
Atstumas tarp kiaurymių x	20 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	6 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,5 t
Keliamoji galia WLL SF 5:1	0,4 t
Sriegio ilgis L	14 mm
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas