



## Kilpinis varžtas / veržlė SEB, Sriegio Ø: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086467 M10
GTIN	2050001857507
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti 360° pasukami varžtai, raudonai dažyti.

#### Pastaba:

**SF 5:1 = saugos koeficientas 5.**

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

Keliamoji galia WLL SF 5:1: 0,5 t

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 0,7 t

Sriegio ilgis L: 17 mm

Atstumas tarp kiaurymių x: 20 mm

Vidinis Ø žiedas A: 30 mm

Išorinis Ø žiedas B: 34 mm

### Techninis aprašymas

Vidinis Ø žiedas A	30 mm
Modelis	sukiojamas
Flanšo Ø Antdėklas C	60 mm

Matmuo D	57 mm
Leistinoji apkrova	0,6 t
Išorinis Ø žiedas B	34 mm
Atstumas tarp kiaurymių x	20 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	6 mm
Keliamoji galia WLL SF 5:1	0,5 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,7 t
Sriegio ilgis L	17 mm
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas