

**Kilpinis varžtas / veržlė SEB, Sriegio Ø: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086467 M12
GTIN	2050001858153
Produktų klasė	08Y

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirti 360° pasukami varžtai, raudonai dažyti.

**Pastaba:**

**SF 5:1 = saugos koeficientas 5.**

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

Keliamoji galia WLL SF 5:1: 0,8 t

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 0,9 t

Sriegio ilgis L: 21 mm

Atstumas tarp kiaurymių x: 20 mm

Vidinis Ø žiedas A: 30 mm

Išorinis Ø žiedas B: 34 mm

**Techninis aprašymas**

Vidinis Ø žiedas A	30 mm
Matmuo D	57 mm
Modelis	sukiojamas

Išorinis Ø žiedas B	34 mm
Leistinoji apkrova	1 t
Flanšo Ø Antdėklas C	60 mm
Atstumas tarp kiaurymių x	20 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	6 mm
Keliamoji galia WLL SF 5:1	0,8 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,9 t
Sriegio ilgis L	21 mm
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas