

**Kilpinis varžtas / veržlė SEB, Sriegio Ø: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086467 M24
GTIN	2050001857897
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti 360° pasukami varžtai, raudonai dažyti.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Keliamoji galia WLL SF 5:1: 3,2 t

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 3,8 t

Sriegio ilgis L: 36 mm

Atstumas tarp kiaurymių x: 35 mm

Vidinis Ø žiedas A: 38 mm

Išorinis Ø žiedas B: 45 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø žiedas B	45 mm
Leistinoji apkrova	4 t
Modelis	sukiojamas

Flanšo Ø Antdėklas C	88 mm
Matmuo D	80 mm
Vidinis Ø žiedas A	38 mm
Atstumas tarp kiaurymių x	35 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	14 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	3,8 t
Keliamoji galia WLL SF 5:1	3,2 t
Sriegio ilgis L	36 mm
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas