



Kilpinis varžtas / veržlė SEB, Sriegio Ø: M30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086467 M30
GTIN	2050001858412
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirti 360° pasukami varžtai, raudonai dažyti.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Keliamoji galia WLL SF 5:1: 5,5 t

Keliamoji galia WLL SF 4:1: 6,3 t

Sriegio ilgis L: 45 mm

Atstumas tarp kiaurymių x: 50 mm

Vidinis Ø žiedas A: 58 mm

Išorinis Ø žiedas B: 70 mm

Techninis aprašymas

Flanšo Ø Antdėklas C	115 mm
Modelis	sukiojamas
Matmuo D	106 mm

Išorinis Ø žiedas B	70 mm
Leistinoji apkrova	6,3 t
Vidinis Ø žiedas A	58 mm
Atstumas tarp kiaurymių x	50 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	14 mm
Keliamoji galia WLL SF 5:1	5,5 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1	6,3 t
Sriegio ilgis L	45 mm
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas