

**Austiniai kibūs šlifavimo diskai (CER), Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567510 60
GTIN	4018875292068
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

**Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru** tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

Kibūs šlifavimo diskai XK870K su tvirtu **poliesterio audiniu. Pasigalandantys keraminiai grūdeliai** su papildomu aktyvių šlifavimo savybių turinčiu sluoksniu (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

**Paskirtis:**

**Kampiniams šlifuokliams** arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.:

**nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui.**

**Pastaba:**

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150.

Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	60
------------	----

DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 115 mm	567762 115
Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 115 mm	567760 115