

**Austiniai kibūs šlifavimo diskai (CER), Ø 115 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567510 120
GTIN	4018875194379
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

Kibūs šlifavimo diskai XK870K su tvirtu **poliesterio audiniu. Pasigalandantys keraminiai grūdeliai** su papildomu aktyvių šlifavimo savybių turinčiu sluoksniu (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.:

nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniais, chromui, titanui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150.

Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techninis aprašymas

Disko Ø	115 mm
---------	--------

Grūdėtumas	120
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 115 mm	567760 115
Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 115 mm	567762 115