


**Austiniai kibūs šlifavimo diskai (CER), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 567511 60 |
| GTIN | 4018875482957 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas**Modelis:**

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

Kibūs šlifavimo diskai XK870K su tvirtu **poliesterio audiniu. Pasigalandantys keraminiai grūdeliai** su papildomu aktyvių šlifavimo savybių turinčiu sluoksniu (**TOP Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.:

nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150.

Kibių neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techninis aprašymas

| | |
|---------|--------|
| Disko Ø | 125 mm |
|---------|--------|

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Grūdėtumas | 60 |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka diskams, kurių Ø 125 mm | 567857 125 |
| Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 125 mm | 567760 125 |

Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 125 mm

567762 125