

 steinel**Pramoninis fenas, Tipas: 351403****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078321 351403 |
| GTIN | 4007841351403 |
| Produktų klasė | 07E |

Aprašymas**Modelis:**

Elektrinis **pramoninis fenas** HG 2120 E, kurio oro srautas reguliuojamas 3 pakopomis nuo 150 iki 500 l/min.

Temperatūrą galima reguliuoti 80 – 630 °C diapazone

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-------------|
| Oro srautas, padala 3 | 500 l/min |
| Naudojama galia | 2200 W |
| Oro srautas, padala 1 | 150 l/min |
| Oro temperatūra | 80 - 630 °C |
| Oro srautas, padala 2 | 300 l/min |
| Gamintojo pavadinimas | HG 2120E |

| | |
|----------------|--------------------|
| Svoris | 850 g |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Pramoninis fenas |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Temperatūros skaitytuvas HL Scan Tipas 014919 | 078326 014919 |
| Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007553 | 078325 007553 |
| Pramoninių fenų priedų rinkinys 12 vnt. Tipas 075569 | 078329 075569 |
| Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007690 | 078325 007690 |