



Vamzdinės replės su rankine svirtimi kairiarankiams, Visas ilgis: 260 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706350 260
GTIN	4000896191291
Produktų klasė	76B

Aprašymas

Modelis:

Su rankine svirtimi. Reguluoti galima neperimant į kitą ranką, galima valdyti viena ranka. Dantys papildomai grūdinti indukcinio būdu, labai patvarūs, prieš sukimosi kryptį išdėstyti dantys dar didesniai stabilumui. Lazerinės įpjovos dantims. Rankenos dengtos panardinant. Kairiarankiams.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štempuojant.

Šešiabriaunio užveržimo ribos: 50 mm

Vamzdžių suspaudimo tarpas: 2 in

Techninis aprašymas

Vamzdžių suspaudimo tarpas	2 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	50 mm
Rankena	padengta panardinant
Norma	DIN ISO 8976
Žiaunų modelis	grūdinta indukcinio būdu
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štempuojant
nekibirksčiuojantis	ne
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

