



Perjungiamoji terškė, 1/4", Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632060
GTIN	4000896038558
Produktų klasė	630

Aprašas

Aprašymas:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 115 mm

Dantų skaičius: 20

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	115 mm
Dantų skaičius	20
Darbinis kampas	18 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
su šarnyrine galvute	ne
su nulenkiama galvute	ne

su išmetikliu	ne
su kalimo funkcija	ne
su QuickRelease	ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos	ne
Sukama rankena	ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale	ne