



Perjungiamo terklė, 1/4", lenkta 15°



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632065
GTIN	4000896195718
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Tvirta plieninė terklė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Dantų skaičius: 20

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	89 mm
Dantų skaičius	20
Darbinis kampas	18 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
su šarnyrine galvute	ne

su nulenkiama galvute	ne
su kalimo funkcija	ne
su QuickRelease	ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos	ne
Sukama rankena	ne
Produkto rūšis	Terkšlė

Priedai

	863S/7
	863P/7N
	863P/6