

**Smūginis kilpinis veržliaraktis, užfiksuotas / apsaugotas, Rakto dydis: 36 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619050 36
GTIN	3662424013713
Produktų klasė	63V

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, trumpa, tvirta profilinė rankena ir pastorinti smūginiai galai. Patentuota fiksavimo sistema laiko raktą ant veržlės. Todėl kalant nereikia laikyti rakto, o tai mažina riziką susižeisti ir padidina darbo saugumą. Naujoviška ir patogi atblokovimo svirtis. Įkabinimo skylė darbams aukštyje.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis smūgių skaitiklis, juodai fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 205 mm

Žiedo Ø D: 59 mm

Kilpos aukštis h: 25 mm

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	205 mm
Kilpos aukštis h	25 mm
Žiedo Ø D	59 mm
Rakto dydis	36 mm
Svoris	904 g
Produkto rūšis	Veržliaraktis