


Garant**Nuolatinis magnetas, skersai išdėstyti poliai, Ilgis l: 320mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	380040 320
GTIN	4045197781772
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Aliumininis korpusas, uždedamas arba įmontuojamas.
- Tvirtinimo juostelės iš 3 pusių.
- 2 jungimo vietos.
- Išfrezuota rankenos juosta.
- Su 4 ZeroClamp kiaurymėmis atstumu 200.
- Plokštelės iš 3 mm žalvario / 12 mm plieno.

2 prijungimo vietos dviem magnetiniams laukams;

Dideliems ruošiniams, kurie turi būti tvirtinami per visą magnetinį lauką, privalu įjungti abi užspaudimo vietas.

Privalumai:

Užspaudžiant du ruošinius ant vieno padėklo, galimas ir dalinis priskyrimas (per 2 prijungimo vietas).

Paskirtis:

Vidutinio dydžio ir didelių detalių užspaudimui šlifuojant, frezuojant ir eroduoiant.

Tiekimo sudėtis:

Šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Tinkamas GARANT ZeroClamp kaištis 360025 18M16 arba 18M16/138.

Padėklas pritvirtinamas prie staklių stalo naudojant ZeroClam užveržimo varžtus arba spaustukus per frezuotus užspaudimo griovelius.

Techninis aprašymas

Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	130 N/cm ²
Polinės plokštės ilgis	320 mm
Svoris	38 kg
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Matmuo D	258 mm
Plotis B	320 mm
Aukštis H	68,5 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė