




Nuolatinis magnetų užspaudimo blokas, su tiksliais polių padalomis, Tipas: MH202



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Trys magnetiniai užveržimo paviršiai.

Paskirtis:

Mažų detalių, kaip pvz., antspaudų ir pan. profiliavimui ir apdirbimui.

Pastaba:

Nuolatinis magnetas, neperjungiamas.

Techninis aprašymas

Svoris	1,7 kg
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	14 mm
maksimalus kampo nuokrypis	5 laipsniai
Nominalioji sukibimo jėga	80 N/cm ²
Polių suskirstymas	4 mm
Plotis B	50 mm
Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Tipas	MH202
Bendras aukštis C	50 mm

Ilgis A	100 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė